

Werkstoff 94 AU 925

blau

Änderungsindex
7

Änderungsdatum
12.01.2016

Seite 1 / 3

Allgemeine Prüfungen

| | Sollbereich | Typ. Werte | |
|--|-----------------|------------|-------------------|
| Dichte DIN EN ISO 1183-1, 23 °C | 1.17 ±0.02 | 1.17 | g/cm ³ |
| Härte DIN ISO 7619-1, Shore A, 23 °C | 94 ±3 | 94 | Shore |
| Härte DIN ISO 7619-1, Shore D, 23 °C | 43 ±5 | 43 | Shore |
| Spannungswert 100 %, DIN 53504, S2, 23 °C | > 9 | 12 | MPa |
| Spannungswert 300 %, DIN 53504, S2, 23 °C | --- | 21 | MPa |
| Zugfestigkeit DIN 53504, S2, 23 °C | > 55 | 64 | MPa |
| Bruchdehnung DIN 53504, S2, 23 °C | > 430 | 530 | % |
| Weiterreißwiderstand DIN ISO 34-1, B (b), 23 °C | --- | 99 | KN/m |
| Druckverformungsrest DIN ISO 815, 24 h, 100 °C, 20 % | --- | 35 | % |
| Druckverformungsrest DIN ISO 815, 70 h, 100 °C, 10 % | --- | 46 | % |
| Druckverformungsrest DIN ISO 815, 24 h, 125 °C, 10 % | --- | 68 | % |
| Kälterichtwert ISO 11357-2, DSC | --- | -40 | °C |
| Torsions-Schwingungs-Versuch DIN EN ISO 6721-2A | --- | -27 | °C |
| Temperatureinsatzbereich | -30°C bis 110°C | | |

Übersicht der Freigaben

| | Land | Bauteil | Bemerkung | Gültig bis | unbegrenzt |
|--------------|------|---------|--|------------|-------------------------------------|
| RoHS Konform | | | inklusive EU 2011/65 und EU2015/863 (ROHS III) | | <input checked="" type="checkbox"/> |

Freudenberg

Freudenberg Sealing Technologies
Global Material Technology
Wolfgang Becker
Telefon: +49 (0)6201/80-2893
Fax: +49 (0)6201/88-2893
Email: wolfgang.becker@FST.com

Werkstoff
94 AU 925

blau

Änderungsindex
7

Änderungsdatum
12.01.2016

Seite 2 / 3

Freudenberg

Freudenberg Sealing Technologies
Global Material Technology
Wolfgang Becker

Telefon: +49 (0)6201/80-2893

Fax: +49 (0)6201/88-2893

Email: wolfgang.becker@FST.com

Werkstoff 94 AU 925

blau

Änderungsindex
7

Änderungsdatum
12.01.2016

Seite 3 / 3

Keine ASTM D2000 Prüfungen verfügbar

Die angegebenen Werte stützen sich auf eine begrenzte Anzahl von Prüfungen an Normprüfkörpern (2mm Musterplatten) aus Laborfertigung. Die an Fertigteilen ermittelten Daten können in Abhängigkeit des Fertigungsverfahrens und der Teilegeometrie von obigen Werten abweichen.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Freudenberg

Freudenberg Sealing Technologies
Global Material Technology
Wolfgang Becker

Telefon: +49 (0)6201/80-2893

Fax: +49 (0)6201/88-2893

Email: wolfgang.becker@FST.com